

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231
Broj porudžbine 00003187

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Supratech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0,199 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	12,3 mm
dužina glavcine	34,9 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

SUPRATECH

PJO125X32-Ø12

EAN 4031582070231
Broj porudžbine 00003187



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

