

## PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057

Номер на поръчката 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ○ ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Puretech
Тип корпус	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	70 kg
Статичен Товароносимост	140 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	0,272 kg

## КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Плътна гума черен
Лагер	Ролков лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	100 mm
Ширина на Резба	30 mm
Диаметър на отворите Ос	12 mm
Дължина на центъра	44,4 mm
Твърдост на Резба (A)	80 бряг A

# PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057

Номер на поръчката 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

---

