

PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057

Bestillingsnummer 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ○ ○ ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	70 kg
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	85 °C
Samlet vægt	0,272 kg

HJUL

Fælgmateriale	Bladstål
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, sort
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	30 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	44,4 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057
Bestillingsnummer 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

