

# PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057

Numéro de commande 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	30 mm
Diamètre du trou de l'Axe	12 mm
Longueur de moyeu	44,4 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

## PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ○ ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	70 kg
Statique Capacité de charge	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	85 °C
Poids global	0,272 kg

# PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057

Numéro de commande 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

