

PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057

Pasūtījuma numurs 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ○ ○ ○
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	70 kg
Statiskā kravnesība	140 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	0,272 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Cietā gumija, melna
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	100 mm
Protektora platums	30 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
Protektora cietība (A)	80 Krasts A

PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057

Pasūtījuma numurs 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

