

# PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057  
Bestelnummer 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ○ ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Puretech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	70 kg
Statisch Draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	0,272 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Staalplaat
Materiaal loopvlak	Massief rubber, zwart
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	30 mm
Asgatdiameter	12 mm
Naaf lengte	44,4 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	80 Shore A

# PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057  
Bestelnummer 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

