

PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057
Broj porudžbine 00004912

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ○ ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Puretech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	70 kg
Statički Nosivost	140 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	85 °C
Ukupna težina	0,272 kg

TOCAK

Materijal za telo	Čelik lista
materijal omotaca	Cvrsta guma crna
Nošenje	kotrljajući lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	100 mm
Širina omotac	30 mm
dimenzija rupa osovine	12 mm
dužina glavčine	44,4 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	80 Šešelj A

PURETECH

DVR100X30-Ø12

EAN 4031582070057
Broj porudžbine 00004912



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

