

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Objednáací číslo 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Maxtech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Statický Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,777 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Průměr otvoru Šroub	8,1 mm
Délka poklice	36,5 mm
Tvrdost Běhoun (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023
Objednací číslo 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

