

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Bestillingsnummer 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,777 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8,1 mm
Navlængde	36,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Bestillingsnummer 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

