

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023  
Número de pedido 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Maxtech
Tipo de carcasa	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	160 kg
Capacidad de carga estática	320 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-25 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Peso total	0,777 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	200 mm
Ancho de Banda de rodadura	32 mm
Diámetro del agujero del Eje	8,1 mm
Longitud del cubo	36,5 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	40 Shore D

# MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Número de pedido 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DIBUJOS TÉCNICOS

---

