

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Numéro de commande 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8,1 mm
Longueur de moyeu	36,5 mm
Dureté du Bandage (D)	40 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12532 - Équipement de transport
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Statique Capacité de charge	320 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,777 kg

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Numéro de commande 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

