

## MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Rendelési szám 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Maxtech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	160 kg
Statikus teherbírás	320 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-25 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,777 kg

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Fröccsöntött poliuretán
Csapág	Precíziós golyóscsapág
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	200 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8,1 mm
Kerékagy hossza	36,5 mm
A futófelület keménysége (D)	40 Shore D

# MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023  
Rendelési szám 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

---

