

## MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Numero d'ordine 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	8,1 mm
Lunghezza mozzo	36,5 mm
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	160 kg
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,777 kg

# MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Numero d'ordine 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

