

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	160 kg
적재 용량 정적	320 kg
온도 범위(최소)	-25 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.777 kg

휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	200 mm
트레드 폭	32 mm
차축 홀 직경	8.1 mm
허브 길이	36.5 mm
트레드의 경도(D)	40 육상 D

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

