

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023
Bestelnummer 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	8,1 mm
Naaf lengte	36,5 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	160 kg
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,777 kg

MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023
Bestelnummer 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

