

## MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Número de encomenda 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	200 mm
Largura do Piso	32 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,1 mm
Comprimento do cubo	36,5 mm
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

## DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12532 - Equipamentos de Transporte
Capacidade de carga a 4 km/h	160 kg
Capacidade de carga estática	320 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,777 kg

# MAXTECH

UAP200X32-Ø8

EAN 4031582323023

Número de encomenda 00026927



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENHOS TÉCNICOS

---

