

SUPRATECH

PJO075X25-Ø8

EAN 4031582070187

Objednáací číslo 00005176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

| | |
|--------------------|-----------|
| Výkon role | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pohybu | ● ● ● ○ ○ |
| Úbytek | ● ● ● ○ ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Název produktu | Supratech |
| Typ krytu | Kolo |
| Standardní | EN12530 – Kolečka zařízení |
| Nosnost 3 km/h | 75 kg |
| Statický Nosnost | 150 kg |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C |
| Celková hmotnost | 0,063 kg |

KOLO

| | |
|---------------------|---------------------|
| Materiál těla | Polyprpylen |
| Materiál běhounu | Termoplastická pryž |
| Ložisko | Ložisko |
| Ochranná krytka | Bez pouzdra |
| Průměr | 75 mm |
| Šířka Běhoun | 25 mm |
| Průměr otvoru Šroub | 8 mm |
| Délka poklice | 26,5 mm |
| Tvrdost Běhoun (A) | 87 Obuv A |

SUPRATECH

PJO075X25-Ø8

EAN 4031582070187
Objednací číslo 00005176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

