

SUPRATECH

PJO075X25-Ø8

EAN 4031582070187
Broj porudžbine 00005176

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	● ● ● ○ ○
Buka u pokretu	● ● ● ○ ○
Ishrana	● ● ● ○ ○
otpornost na rdju	● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Supratech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	75 kg
Statički Nosivost	150 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Ukupna težina	0,063 kg

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen
materijal omotaca	Termoplastična guma
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	75 mm
Širina omotac	25 mm
dimenzija rupa osovina	8 mm
dužina glavcine	26,5 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

SUPRATECH

PJO075X25-Ø8

EAN 4031582070187
Broj porudžbine 00005176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

