

## MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Bestillingsnummer 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	160 kg
Belastning Statisk	320 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,443 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Aksel Huldiameter	8,3 mm
Navlængde	36,5 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

# MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Bestillingsnummer 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

