

MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Número de pedido 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Maxtech

Tipo de carcasa Aro

Estándar EN12530 - Dispositivos Ruedas

Capacidad de carga a 3 km/h 160 kg

Capacidad de carga estática 320 kg

Rango de temperatura (mínimo) -25 °C

Rango de temperatura (máximo) 80 °C

Peso total 0,443 kg

ARO

Material del cuerpo Poliamida

Material de la banda de rodadura Poliuretano, Inyectado

Cojinete Rodamiento de bolas de precisión

Protectores de hilo Con protector de roscas

Diámetro 150 mm

Ancho de Banda de rodadura 32 mm

Diámetro del agujero del Eje 8,3 mm

Longitud del cubo 36,5 mm

Dureza de la Banda de rodadura 40 Shore D (D)

MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Número de pedido 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

