

MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Numero d'ordine 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	160 kg
Portata statica	320 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-25 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,443 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	150 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	36,5 mm
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Numero d'ordine 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

