

## MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Bestelnummer 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisie kogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	150 mm
Breedte Loopvlak	32 mm
Asgatdiameter	8,3 mm
Naaf lengte	36,5 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	40 Shore D

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	160 kg
Statisch Draagvermogen	320 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-25 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,443 kg

# MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972  
Bestelnummer 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

---

