

## MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Numărul de comandă 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	160 kg
Capacitate de încărcare statică	320 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,443 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Benză de rulare	32 mm
Diametrul găurii Axă	8,3 mm
Lungime butuc	36,5 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	40 Malul D

# MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Numărul de comandă 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

