

MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972

Broj porudžbine 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda Maxtech

Tip kućišta Tocak

Standard EN12530 - Kastori uređaja

Nosivost na 3 km/h 160 kg

Statički Nosivost 320 kg

Temperaturni opseg (Minimalno) -25 °C

Opseg temperature (maksimalni) 80 °C

Ukupna težina 0,443 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	32 mm
dimenzija rupa osovina	8,3 mm
dužina glavicine	36,5 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

MAXTECH

UAP150X32-Ø8

EAN 4031582322972
Broj porudžbine 00027146



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

