

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Bestillingsnummer 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Aksel Huldiameter	8,3 mm
Navlængde	21 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ○
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Maxtech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,029 kg

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842
Bestillingsnummer 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEKNISKE TEGNINGER

