

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numéro de commande 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Attrition ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit | Maxtech |
| Type de boîtier | Roue |
| Standard | EN12530 - Roulettes de dispositifs |
| Capacité de charge à 3 km/h | 50 kg |
| Statique Capacité de charge | 100 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C |
| Plage de température (maximale) | 80 °C |
| Poids global | 0,029 kg |

ROUE

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Matériau du corps | Polyamide |
| Bandage | Polyuréthane, Injecté |
| Roulement | Moyeu lisse |
| Pare-fils | Sans protège-filet |
| Diamètre | 50 mm |
| Largeur du Bandage | 20 mm |
| Diamètre du trou de l'Axe | 8,3 mm |
| Longueur de moyeu | 21 mm |
| Dureté du Bandage (D) | 40 Shore D |

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numéro de commande 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

