

# MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numéro de commande 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Maxtech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,029 kg

## ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	8,3 mm
Longueur de moyeu	21 mm
Dureté du bandage (D)	40 Shore D

# MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numéro de commande 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

