

## MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numero d'ordine 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Poliuretano, Iniettato
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Parafili	Senza parafili
Diametro	50 mm
Larghezza battistrada	20 mm
Asse diametro del foro	8,3 mm
Lunghezza mozzo	21 mm
Durezza del Battistrada (D)	40 Shore D

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Maxtech
Tipo di alloggiamento	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	50 kg
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Peso complessivo	0,029 kg

# MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numero d'ordine 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

