

# MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Maxtech
하우징 유형	휠
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	50 kg
적재 용량 정적	100 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
전체 체중	0.029 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	폴리우레탄, 주입
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	50 mm
트레드 폭	20 mm
차축 홀 직경	8.3 mm
허브 길이	21 mm
트레드의 경도(D)	40 육상 D

# MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

---

