

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Pasūtījuma numurs 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Maxtech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	50 kg
Statiskā kravnesība	100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,029 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gūltnis	Cuscinetto piano
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	50 mm
Protektora platums	20 mm
Ass atveres diametrs	8,3 mm
Rumbas garums	21 mm
Protektora cietība (D)	40 Krasts D

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Pasūtījuma numurs 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

