

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842
Bestelnummer 00003565

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Behuizingstype	Wiel
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	50 kg
Statisch draagvermogen	100 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totaal gewicht	0,029 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Diameter Asgat	8,3 mm
Naaflengte	21 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842
Bestelnummer 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

