

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numer zamówienia 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-40 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	0,029 kg

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	50 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Średnica otworu Oś	8,3 mm
Długość piasty	21 mm
Twardość Bieżnia (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numer zamówienia 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

