

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Número de encomenda 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Maxtech
Tipo de alojamento	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Peso geral	0,029 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Poliuretano, Injetado
Rolamento	Rolamento liso
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	50 mm
Largura do Piso	20 mm
Diâmetro do furo do eixo	8,3 mm
Comprimento do cubo	21 mm
Dureza do Piso (D)	40 Shore D

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Número de encomenda 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

