

## MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numărul de comandă 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip de carcasă	Roată
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-40 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,029 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment simplu
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	50 mm
Benză de rulare	20 mm
Diametrul găurii Axă	8,3 mm
Lungime butuc	21 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	40 Malul D

# MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Numărul de comandă 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

