

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842
Broj porudžbine 00003565

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ● ● ● ○ ○

Buka u pokretu ● ● ● ○ ○

Ishrana ● ● ● ● ○

otpornost na rdju ● ● ● ○ ○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Maxtech
Tip kućišta	Tocak
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	50 kg
Statički Nosivost	100 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-40 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Ukupna težina	0,029 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	klizni lezaj
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	50 mm
Širina omotac	20 mm
dimenzija rupa osovine	8,3 mm
dužina glavčine	21 mm
Teškoća gazećeg omotac (D)	40 Šor D

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842
Broj porudžbine 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

