

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842
Номер замовлення 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атриція	● ● ● ● ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Maxtech
Тип корпусу	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	50 kg
Статичний Вантажопідйомність	100 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,029 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний
Носіння	Підшипник ковзання
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	50 mm
Протектор	20 mm
Діаметр отвору Вісь	8,3 mm
Довжина хаба	21 mm
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842

Номер замовлення 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

