

# MAXTECH

UAO050X20-Ø8

EAN 4031582322842  
订单号 00003565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ● ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Maxtech
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	50 kg
静态载重	100 kg
温度范围（最低）	-40 ° C
温度范围（最大）	80 ° C
总重量	0.029 kg

## 轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	滑动轴承
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	20 mm
轴孔直径	8.3 mm
中心长度	21 mm
胎面硬度（D）	40 肖氏 D

