

## BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725

Objednáací číslo 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	50 kg
Statický Nosnost	100 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,045 kg

## KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	75 mm
Šířka Běhoun	25 mm
Průměr otvoru Šroub	8 mm
Délka poklice	26,5 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

# BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725  
Objednáací číslo 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

---

