

BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725
Número de pedido 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo | ● ● ● ○ ○ |
| Ruido de movimiento | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste | ● ● ● ● ● |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ○ ○ |

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre del producto | Basetech |
| Tipo de carcasa | Aro |
| Estándar | EN12530 - Dispositivos Ruedas |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 50 kg |
| Capacidad de carga estática | 100 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -20 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 60 °C |
| Peso total | 0,045 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Material del cuerpo | Polipropileno |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Cojinete liso |
| Protectores de hilo | Sin protector de roscas |
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 25 mm |
| Diámetro del agujero del Eje | 8 mm |
| Longitud del cubo | 26,5 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 65 Shore D |

BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725

Número de pedido 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

