

BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725

Numéro de commande 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	26,5 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Basetech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	50 kg
Capacité de charge statique	100 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0,045 kg

BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725

Numéro de commande 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

