

BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725

Numero d'ordine 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto | Basetech |
| Tipo di alloggiamento | Ruota |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 50 kg |
| Portata statica | 100 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Peso complessivo | 0,045 kg |

RUOTA

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 75 mm |
| Larghezza battistrada | 25 mm |
| Asse diametro del foro | 8 mm |
| Lunghezza mozzo | 26,5 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 65 Shore D |

BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725

Numero d'ordine 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

