

BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725

Numer zamówienia 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Basetech
Typ obudowy	Koło
Standardowy	EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,045 kg

KOŁO

Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	75 mm
Szerokość Bieżnia	25 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	26,5 mm
Twardość Bieżnia (D)	65 Shore D

BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725

Numer zamówienia 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

