

BASETECH

POO075X25-Ø8

EAN 4031582320725
订单号 00002939



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

| | |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ○ ○ |
| 损耗 | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ○ ○ |

核心属性

| | |
|-----------|----------------|
| 产品名称 | Basetech |
| 外壳类型 | 轮子 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 50 kg |
| 静态载重 | 100 kg |
| 温度范围（最低） | -20 ° C |
| 温度范围（最大） | 60 ° C |
| 总重量 | 0.045 kg |

轮子

| | |
|---------|---------|
| 轮体材料 | 聚丙烯 |
| 胎面材料 | 与轮子体相同 |
| 轴承 | 滑动轴承 |
| 侧盖 | 无螺纹护罩 |
| 直径 | 75 mm |
| 胎面宽度 | 25 mm |
| 轴孔直径 | 8 mm |
| 中心长度 | 26.5 mm |
| 胎面硬度（D） | 65 肖氏 D |

