

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701

Objednávací číslo 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Basetech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	35 kg
Statický Nosnost	70 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,016 kg

KOLO

Materiál těla	Polyprpylen
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko s distanční trubičkou
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Průměr otvoru Šroub	6,1 mm
Délka poklice	21,7 mm
Tvrdost Běhoun (D)	65 Shore D

BASETECH

POI050X20-Ø6

EAN 4031582320701
Objednáací číslo 00050768



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

