

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Objednávací číslo 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ●
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ krytu	Kolo
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	55 kg
Statický Nosnost	110 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	0,018 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	50 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Průměr otvoru Šroub	8,1 mm
Délka poklice	21,7 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450
Objednáací číslo 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

