

# DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Bestillingsnummer 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

Rullemodstand	● ● ● ○ ○
Bevægelsesstøj	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Rustbeskyttelse	● ● ● ○ ○

## PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Kabinettype	Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	55 kg
Belastning Statisk	110 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	0,018 kg

## HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Aksel Huldiameter	8,1 mm
Navlængde	21,7 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

# DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450  
Bestillingsnummer 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEKNISKE TEGNINGER

---

