

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Número de pedido 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ● ● ● ○ ○

Ruido de movimiento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ●

Resistencia a la corrosión ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Duratech

Tipo de carcasa Aro

Estándar EN12530 - Dispositivos Ruedas

Capacidad de carga a 3 km/h 55 kg

Capacidad de carga estática 110 kg

Rango de temperatura (mínimo) -40 °C

Rango de temperatura (máximo) 80 °C

Peso total 0,018 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Idéntico con cuerpo de Aro
Cojinete	Cojinete liso
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	50 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm
Diámetro del agujero del Eje	8,1 mm
Longitud del cubo	21,7 mm
Dureza de la Banda de rodadura (D)	75 Shore D

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Número de pedido 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

