

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numéro de commande 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Identique au corps de Roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	50 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Diamètre du trou de l'Axe	8,1 mm
Longueur de moyeu	21,7 mm
Dureté du Bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Statique Capacité de charge	110 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids global	0,018 kg

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numéro de commande 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESSINS TECHNIQUES

