

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numéro de commande 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	20 mm
Diamètre de l'alésage	8,1 mm
Longueur de moyeu	21,7 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech
Type de boîtier	Roue
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0,018 kg

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Numéro de commande 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

