

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Rendelési szám 00006518



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ●

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	55 kg
Statikus teherbírás	110 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,018 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapág	Siklócsapág
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	50 mm
Futófelület szélessége	20 mm
Tengely furat átmérője	8,1 mm
Kerékagy hossza	21,7 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D

DURATECH

U00050X20-Ø8

EAN 4031582323450

Rendelési szám 00006518



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

